

Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель

Артикульный номер: 6066550



Продольный и угловой соединитель для мини-каналов AZ.
С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель. Соединитель поставляется в комплекте с болтами и комбинированными гайками.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6066550
Тип	VF AZK FT
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для мини-канала AZ
Производитель	OBO
Размер	45x100
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	7,656 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	100 мм
Ширина	100 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель

Артикульный номер: 6066550



Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	50 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель