

Технический паспорт

HoverCube VH-4, 4 розетки с заземляющим контактом, с
подводом сжатого воздуха
Артикульный номер: 6109812



Корпус укомплектован и соединен, с трубкой 1 м 1/2" и разъемом для подключения пневматического рукава 13 x 3,5 мм и 2 канальным распределителем 1/2", с петлей, ручкой и 4 платами.

В следующей комплектации:

4 одинарных розетки с защитным контактом. 16 A/250 В с повышенной защитой прикосновения, с предварительной разводкой на 2 цепи переменного тока, подключение через 2 3-полюсные клеммы, с перегородкой для отделения цепи силового тока.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	6109812
Тип	VH-4L 4SD
Обозначение 1	HoverCube
Обозначение 2	IP20, воздух, ручка, с детал.
Производитель	OBO
Размер	140x140x1100
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	428,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,8149 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

HoverCube VH-4, 4 розетки с заземляющим контактом, с
подводом сжатого воздуха

Артикульный номер: 6109812



Размеры



Ширина	140 мм
Высота	1 100 мм

Технические характеристики

Количество розеток SCHUKO	4
Розетка CEE 16 A	без
Розетка CEE 32 A	без
Подача питания/возможность подключения	Прочее
Защитный выключатель FI	без
Инструкция	навесной
Исполнение для военных целей	нет
Вид защиты	IP20
Прочие установки и/или пустые места	0
Глубина	150 мм