

# Технический паспорт

HoverCube VH-4, 4 розетки с заземляющим контактом

Артикульный номер: 6109802



Укомплектованный блок питания с ручкой, крючком и 4 платами.  
Комплектация:

с 4 одинарными розетками с защитным контактом 16 A/250 В, с защитными шторками, с соединением на 2 цепи переменного тока, подключение через две 3-полюсные клеммы, с разделительной перегородкой для разделения цепей тока.



РА Полиамид

## Исходные данные

Артикульный номер	6109802
Тип	VH-4 4SD
Обозначение 1	HoverCube
Обозначение 2	IP20, с ручкой, с деталями
Производитель	OBO
Размер	140x140x252
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	95 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	3,5372 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

HoverCube VH-4, 4 розетки с заземляющим контактом



Артикульный номер: 6109802

## Размеры



Ширина	140 мм
Высота	247 мм

## Технические характеристики

Защитное предохранительное устройство	без
Количество розеток SCHUKO	4
Розетка CEE 16 A	без
Розетка CEE 32 A	без
Подача питания/возможность подключения	Прочее
Защитный выключатель FI	без
Инструкция	навесной
Исполнение для военных целей	нет
Вид защиты	IP20
Прочие установки и/или пустые места	0
Глубина	150 мм
Количество розеток CEE	0
Количество подводов сжатого воздуха	0