


Технический паспорт

Накладка VHF, для 1 розетки, тип ASD

Артикульный номер: 6109856



Накладка с отверстием Ø 45 мм для монтажа розетки (тип ASD-...) с крепежным пазом 38 мм, в комплекте с 4 крепежными болтами.



CE

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6109856
Тип	VHF-P12
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	1 штепсельная розетка 38x38
Производитель	OBO
Размер	166x105mm
Цвет	рапсовый жёлтый; RAL 1021
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2266 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Накладка VHF, для 1 розетки, тип ASD

Артикульный номер: 6109856



Размеры



Ширина	104,5 мм
Высота	159,5 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция отверстия	круглой формы
Вид крепления	навинчиваемый
Глухая крышка	нет
Не содержит галогенов	нет
Монтажная техника	Прочее
Вид защиты	IP20