

Технический паспорт


Суппорт с клеммной колодкой PE для блоков питания VHF

Артикульный номер: 6109852



Суппорт с клеммной колодкой PE для монтажа защитных выключателей FI, включает:

- базовый элемент для рейки 35 мм, с клеммной колодкой PE 4 x 10 мм²,
- крепежный материал.



CE

St Сталь

Исходные данные

Артикульный номер	6109852
Тип	VHF-T1
Обозначение 1	Опора
Обозначение 2	с клеммником PE
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,73 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3025 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Суппорт с клеммной колодкой PE для блоков питания VHF

Артикульный номер: 6109852



Размеры



Технические характеристики

Вид аксессуаров	Прочее
Подходит для	прочее
Не содержит галогенов	нет