


# Технический паспорт

Разделительная перегородка VHF, для блоков с соединением для пневматического рукава  
Артикульный номер: 6109861



Разделительная перегородка для полной изоляции 3 различных электрических цепей и типов тока.



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные


Артикульный номер	6109861
Тип	VHF-TW L
Обозначение 1	Перегородка
Обозначение 2	с воздухом
Производитель	OBO
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1424 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Разделительная перегородка VHF, для блоков с соединением для пневматического рукава  
Артикульный номер: 6109861



## Размеры



Длина	149,3 мм
Ширина	1 мм
Высота	177 мм

## Технические характеристики

Не содержит галогенов	нет
-----------------------	-----