


# Технический паспорт

## Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT

Артикульный номер: 6018300



Соединитель для крепления стоек IS 8.  
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6018300
Тип	VIS 8 FT
Обозначение 1	Соединитель I-обр. стойки
Обозначение 2	болт с полукр плоск головкой
Производитель	OBO
Размер	200x68
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	87 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT

Артикульный номер: 6018300



## Размеры



Размер	17,5 x 68 x 200
Длина	200 мм
Ширина	68 мм
Высота	17,5 мм

## Технические характеристики

Расстояние между центрами отверстий	50 мм
Подходит для форм профиля	I-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет