

Технический паспорт

Соединительный кабель, 3-жильный, без содержания галогенов, с поперечным сечением 2,5 мм², длиной 8 м, черный



Соединительный кабель 3 x 2,5 мм² в исполнении гнездо — штекер, тип WINSTA® MIDI.

Провод из ПВХ: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 мм²
Подходит для подключения универсальных монтажных коробок Connect UTC к энергораспределителю.




РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	6108742
Тип	VL-WIN 3P2.5H8SW
Обозначение 1	Замок для кодировки разъемов
Обозначение 2	3x2,5мм ² , WINSTA
Производитель	OBO
Размер	8000x27x15
Цвет	черный
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	120,28 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,7895 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Соединительный кабель, 3-жильный, без содержания галогенов, с поперечным сечением 2,5 мм², длиной 8 м, черный



Технические характеристики

Количество контактов	3
Вид оконцованного кабеля	Соединительный кабель
Тип блокировки	отдельный
Исполнение сторона 1	гнездо
Исполнение сторона 2	штекер
Номинальное импульсное напряжение	4
Пожарная нагрузка	5,22
Цвет кодировки/штекер	черный
Не содержит галогенов	да
Тип кабеля	H05Z1Z1-F
Длина провода	8000 мм
Цвет оболочки кабеля	черный
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	20 A
Маркировка	L, N, PE
Поперечное сечение	2,5 мм ²
Вид защиты	IP20
Степень загрязнения	3