

Технический паспорт

Соединитель U-образной стойки A2



Артикульный номер: 6018517

Соединитель для крепления стоек US 3.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6018517
Тип	VUS 3 A2
Обозначение 1	Соединитель U-стойки
Обозначение 2	вкл болты с полукр плоск голов
Производитель	OBO
Размер	190x45
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	48,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель U-образной стойки A2

Артикульный номер: 6018517



Размеры



Размер	27,5 x 45 x 190
Длина	190 мм
Ширина	45 мм
Высота	27,5 мм

Технические характеристики

Расстояние между центрами отверстий	50 мм
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет