

# Технический паспорт

## Соединитель U-образной стойки FT

Артикульный номер: 6018513



Соединитель для крепления стоек US 3.  
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6018513
Тип	VUS 3 FT
Обозначение 1	Соединитель U-стойки
Обозначение 2	вкл болты с полукр плоск голов
Производитель	OBO
Размер	190x45
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	48,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,2584 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Соединитель U-образной стойки FT



Артикульный номер: 6018513

### Размеры



Размер	27,5 x 45 x 190
Длина	190 мм
Ширина	45 мм
Высота	27,5 мм

### Технические характеристики

Расстояние между центрами отверстий	50 мм
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет