

Технический паспорт

Соединитель U-образной стойки A4



Артикульный номер: 6018509



Соединители для крепления стоек US 5.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6018509
Тип	VUS 5 A4
Обозначение 1	Соединитель U-стойки
Обозначение 2	вкл болты с полукр плоск голов
Производитель	OBO
Размер	190x44
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	64,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель U-образной стойки A4

Артикульный номер: 6018509



Размеры



Размер	46,5 x 44 x 190
Длина	190 мм
Ширина	44 мм
Высота	46,5 мм

Технические характеристики

Расстояние между центрами отверстий	50 мм
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	да