


Технический паспорт

Соединитель U-образных стоек FT

Артикульный номер: 6018505



Соединитель для крепления стоек US 5
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6018505
Тип	VUS 5 FT
Обозначение 1	Соединитель U-стойки
Обозначение 2	вкл болты с полукр плоск голов
Производитель	OBO
Размер	190x44
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	61 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель U-образных стоек FT

Артикульный номер: 6018505



Размеры



Размер	46,5 x 44 x 190
Длина	190 мм
Ширина	44 мм
Высота	46,5 мм

Технические характеристики

Расстояние между центрами отверстий	50 мм
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет