


Технический паспорт

Соединитель U-образной стойки A2



Артикульный номер: 6018408

Соединитель для крепления стоек US 7.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6018408
Тип	VUS 7 A2
Обозначение 1	Соединитель U-стойки
Обозначение 2	вкл болты с полукр плоск голов
Производитель	OBO
Размер	190x61
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	110,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель U-образной стойки A2

Артикульный номер: 6018408



Размеры



Размер	61 x 45 x 190
Длина	190 мм
Ширина	61 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Внутренний соединитель
Расстояние между центрами отверстий	50 мм
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Размер отверстий	13 x 26 мм
Прочность материала	4 мм
С аксессуарами для установки винтов	да
Форма профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	да