

Технический паспорт

Соединитель U-образной стойки FT

Артикульный номер: 6018378



Соединитель для крепления стоек US 7.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	6018378
Тип	VUS 7 FT
Обозначение 1	Соединитель U-стойки
Обозначение 2	вкл болты с полукр плоск голов
Производитель	OBO
Размер	190x61
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	112,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Соединитель U-образной стойки FT

Артикульный номер: 6018378

Размеры



Размер	45 x 61 x 190
Длина	190 мм
Ширина	61 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Внутренний соединитель
Расстояние между центрами отверстий	50 мм
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Размер отверстий	13 x 26 мм
Прочность материала	4 мм
С аксессуарами для установки винтов	да
Форма профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет