

# Технический паспорт

Короб, тип WDK 40060

Артикульный номер: 6191134



Кабельный короб с перфорацией дна.  
В комплект поставки входит 4 фиксатора крышки.  
Фиксатор крышки может передвигаться по всей длине короба



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6191134
Тип	WDK40060RW
Обозначение 1	Настенный и потолочный канал
Обозначение 2	с перфорацией дна
Производитель	OBO
Размер	40x60x2000
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	32
Единица расхода	Метр
Масса	55,4 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,1427 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр

# Технический паспорт


Короб, тип WDK 40060

Артикульный номер: 6191134



## Размеры

Длина	2 000 мм
Ширина	60 мм
Высота	40 мм



## Технические характеристики

Количество прочных перегородок	0
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> Ø 10,5 мм (без вилки)	10
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм <sup>2</sup> Ø 11,5 мм (без вилки)	8
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм <sup>2</sup> Ø 12,0 мм (без вилки)	7
Количество вставных перегородок	1
Конструкция крышки кабельных коробов	Незафиксированный
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	да
Соединитель канала	нет
Поставка в рулонах	нет
Полезное поперечное сечение	1775 мм <sup>2</sup>
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C