

Технический паспорт

Короб, тип WDK 60110

Артикульный номер: 6027121



Кабельный короб с перфорацией дна.
В комплект поставки входит 4 фиксатора крышки.
Фиксатор крышки может передвигаться по всей длине короба



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6027121
Тип	WDK60110LGR
Обозначение 1	Настенный и потолочный канал
Обозначение 2	с перфорацией дна
Производитель	OBO
Размер	60x110x2000
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	16
Единица расхода	Метр
Масса	117 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,3554 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Короб, тип WDK 60110

Артикульный номер: 6027121



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	108,5 мм
Высота	60,3 мм

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	0
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки)	29
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки)	24
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки)	22
Количество вставных перегородок	1
Конструкция крышки кабельных коробов	Незафиксированный
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	да
Соединитель канала	нет
Поставка в рулонах	нет
Полезное поперечное сечение	5076 мм²
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C