

# Технический паспорт

## Заглушка

Артикульный номер: 6175936



Заглушка для коробов WDKH, без содержания галогенов.  
Наконечник вдавливается в короб и держится с помощью распорных лапок.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

### Исходные данные

|  |  |
|--|--|
| Артикульный номер  | 6175936                                  |
| Тип  | WDKH-E40060LGR                           |
| Обозначение 1  | Наконечник                               |
| Обозначение 2  | без содержания галогенов                 |
| Производитель  | OBO                                      |
| Размер   | 40x60mm                                  |
| Цвет   | светло-серый; RAL 7035                   |
| Материал   | Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол |
| Минимальная единица продажи                                | 10                                       |
| Единица расхода  | Шт.                                      |
| Масса  | 0,992 кг                                 |
| Единица веса   | кг/100 шт.                               |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,0901 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.      |

# Технический паспорт

## Заглушка

Артикульный номер: 6175936



### Размеры



|          |         |
|----------|---------|
| Длина    | 27,5 мм |
| Ширина   | 60 мм   |
| Высота   | 40 мм   |
| Размер a | 40 мм   |
| Размер b | 60 мм   |

### Технические характеристики

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Исполнение                        | Слева/справа |
| Вид крепления                     | с фиксатором |
| Повышение живучести конструкции   | нет          |
| Не содержит галогенов             | да           |
| Вид защиты                        | IP30         |
| Защитная плёнка                   | нет          |
| Коэффициент прочности             | IK07         |
| Диапазон рабочих температур макс. | 90 C         |
| Диапазон рабочих температур мин.  | -5 C         |