

Технический паспорт

Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6175658



Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

| | |
|--|--|
| Артикульный номер | 6175658 |
| Тип | WDKH-F20020RW |
| Обозначение 1 | Крышка плоского угла |
| Обозначение 2 | без содержания галогенов |
| Производитель | OBO |
| Размер | 20x20mm |
| Цвет | белоснежный; RAL 9010 |
| Материал | Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол |
| Минимальная единица продажи | 4 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 0,502 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,043 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6175658



Размеры



| | |
|----------|---------|
| Длина | 38 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Высота | 17,5 мм |
| Размер a | 38 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Исполнение | Фасонная деталь кожуха |
| Вид крепления | с фиксатором |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| для размера короба | 20 x 20 |
| Не содержит галогенов | да |
| Глубина канала | 20 мм |
| Вид защиты | IP30 |
| Защитная плёнка | нет |
| Коэффициент прочности | IK07 |
| самогасящийся | да |
| Диапазон рабочих температур макс. | 90 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |
| Угловой диапазон макс. | 90 мм |
| Угловой диапазон мин. | 90 мм |