

Технический паспорт

Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6176048



Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6176048
Тип	WDKH-F60090LGR
Обозначение 1	Крышка плоского угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	60x90mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	9,696 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6039 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6176048



Размеры



Длина	129 мм
Ширина	94 мм
Высота	60 мм
Размер a	129 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм