

# Технический паспорт

## Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6175674



Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDKH, без содержания галогенов.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

### Исходные данные

Артикульный номер	6175674
Тип	WDKH-F60110RW
Обозначение 1	Крышка плоского угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	60x110mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	12,984 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,7578 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6175674



### Размеры



Длина	149 мм
Ширина	110 мм
Высота	60 мм
Размер a	149 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 110
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм