

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции, для короба типа WDKH
20020

Артикульный номер: 6176072



Крышки Т-образных и крестообразных секций для изменения направления
короба WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6176072
Тип	WDKH-T20020LGR
Обозначение 1	Колпачок тройника
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	20x20mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,659 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0479 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка T-образной секции, для короба типа WDKH
20020

Артикульный номер: 6176072



Размеры



Длина	57 мм
Ширина	20 мм
Высота	20 мм
Размер a	57 мм
Размер b	39 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	20 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C