

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDKH 40060

Артикульный номер: 6175702



Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления
короба WDKH, без содержания галогенов. Фасонная деталь
предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с
различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6175702
Тип	WDKH-T40060RW
Обозначение 1	Крышка Т-обр.и крестообр.секц.
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	40x60mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	8,413 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5775 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	190 мм
Ширина	65 мм
Высота	40 мм
Размер a	190 мм
Размер b	66 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDKH 4060

Артикульный номер: 6175702



Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40x60
Не содержит галогенов	да
Высота канала мин.	60 мм
Глубина канала	40 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C