

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDKH 60090

Артикульный номер: 6175706



Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления
короба WDKH, без содержания галогенов. Фасонная деталь
предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с
различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).




PC/
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6175706
Тип	WDKH-T60090RW
Обозначение 1	Крышка Т-обр.и крестообр.секц.
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	60x90mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	21,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,9195 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	230 мм
Ширина	94 мм
Высота	60 мм
Размер a	230 мм
Размер b	94 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDKH 60090

Артикульный номер: 6175706



Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60x
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C