


# Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для  
короба типа WDKH 60110

Артикульный номер: 6175710



Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления  
короба WDKH, без содержания галогенов. Фасонная деталь  
предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с  
различными поперечными сечениями.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).




PC/  
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

## Исходные данные

Артикульный номер	6175710
Тип	WDKH-T60110RW
Обозначение 1	Крышка Т-обр.и крестообр.секц.
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	60x110mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	20,921 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,175 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

## Размеры



Длина	272 мм
Ширина	110 мм
Высота	60 мм
Размер a	272 мм
Размер b	114 мм

# Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для  
короба типа WDKH 60110

Артикульный номер: 6175710



## Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60x
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C