


Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDKH 60150

Артикульный номер: 6175714



Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления
короба WDKH, без содержания галогенов. Фасонная деталь
предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с
различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PC/
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6175714
Тип	WDKH-T60150RW
Обозначение 1	Крышка Т-обр.и крестообр.секц.
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	60x150mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	23,463 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,3714 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDKH 60150

Артикульный номер: 6175714



Размеры



Длина	291 мм
Ширина	150 мм
Высота	60 мм
Размер a	291 мм
Размер b	155 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60x
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C