

# Технический паспорт

Разделительная перегородка без содержания галогенов  
(глубина короба 40 мм)

Артикульный номер: 6175500



Перегорodka для разделения коробов WDKH глубиной 40 мм для прокладки кабелей и проводов при наличии разных уровней напряжения. Разделительная перегородка крепится на дно короба.



PC/  
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

## Исходные данные

Артикульный номер	6175500
Тип	WDKH-TW40LGR
Обозначение 1	Перегорodka
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	15x28x2000
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	13,35 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,7815 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Разделительная перегородка без содержания галогенов  
(глубина короба 40 мм)

Артикульный номер: 6175500



## Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	12,6 мм
Высота	28,5 мм
Размер a	2 000 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Отдельный
Вид крепления	с фиксатором
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK07
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C