

Технический паспорт

Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой MD7

Артикульный номер: 6150160



Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой.
После снятия пленки на основании короба, он приклеивается к стене.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6150160
Тип	WDKMD7CW
Обозначение 1	Миниканал с клейкой пленкой
Обозначение 2	и верхняя часть шарнира
Производитель	OBO
Размер	7x12,5x2000
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	5 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0811 кг CO ₂ е / 1 Метр


Технический паспорт

Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой MD7

Артикульный номер: 6150160



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	12,5 мм
Высота	7 мм

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	0
Количество вставных перегородок	0
Конструкция крышки кабельных коробов	С отгибающейся крышкой
Вид крепления	Самоклеющийся
Перфорация основания	0
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Поставка в рулонах	нет
Полезное поперечное сечение	49 мм ²
Защитная плёнка	нет