

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6154417



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6154417 |
| Тип | WDK HA10020RW |
| Обозначение 1 | Крышка внешнего угла |
| Производитель | OBO |
| Размер | 10x20mm |
| Цвет | белоснежный; RAL 9010 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 4 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 0,344 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0228 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6154417



Размеры



| | |
|----------|-------|
| Длина | 30 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Высота | 10 мм |
| Размер a | 30 мм |
| Размер H | 20 мм |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Исполнение | Фасонная деталь кожуха |
| Вид крепления | с фиксатором |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| для размера короба | 10 x 20 |
| Не содержит галогенов | нет |
| Глубина канала | 10 мм |
| Вид защиты | IP30 |
| Защитная плёнка | нет |
| Коэффициент прочности самогасящийся | да |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |
| Угловой диапазон макс. | 90 мм |
| Угловой диапазон мин. | 90 мм |