


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6160719



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

| | |
|--|------------------------------------|
| Артикульный номер | 6160719 |
| Тип | WDK HA40090CW |
| Обозначение 1 | Крышка внешнего угла |
| Производитель | OBO |
| Размер | 40x90mm |
| Цвет | кремовый; RAL 9001 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 2 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 9,638 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,231 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6160719



Размеры



| | |
|----------|--------|
| Длина | 100 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 40 мм |
| Размер a | 100 мм |
| Размер b | 90 мм |
| H | |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Исполнение | Фасонная деталь кожуха |
| Вид крепления | с фиксатором |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| для размера короба | 40 x 90 |
| Не содержит галогенов | нет |
| Глубина канала | 40 мм |
| Вид защиты | IP30 |
| Защитная плёнка | нет |
| Коэффициент прочности самогасящийся | да |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |
| Угловой диапазон макс. | 90 мм |
| Угловой диапазон мин. | 90 мм |