


# Технический паспорт

## Заглушка для короба тип WDK 100130

### Артикульный номер: 6024882



Заглушка для короба WDK.  
Торцевые заглушки устанавливаются в короб WDK и фиксируются.




**PVC** Поливинилхлорид

#### Исходные данные

Артикульный номер	6024882
Тип	WDK HE100130GR
Обозначение 1	Наконечник
Производитель	OBO
Размер	100x130mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	8,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,3529 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

#### Размеры



Длина	150 мм
Ширина	130 мм
Высота	100 мм
Размер a	150 мм
Размер b	130 мм
Размер H	130 мм

# Технический паспорт

Заглушка для короба тип WDK 100130

Артикульный номер: 6024882



## Технические характеристики

Исполнение	Слева/справа
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C