

Технический паспорт

Заглушка для короба тип WDK 40110

Артикульный номер: 6162622



Заглушка для короба WDK.
Заглушка устанавливается в короб и держится с помощью крепежных элементов.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6162622 |
| Тип | WDK HE40110CW |
| Обозначение 1 | Наконечник |
| Производитель | OBO |
| Размер | 40x110mm |
| Цвет | кремовый; RAL 9001 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,859 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,1097 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Заглушка для короба тип WDK 40110

Артикульный номер: 6162622



Размеры



| | |
|----------|---------|
| Длина | 27,5 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Высота | 40 мм |
| Размер a | 110 мм |
| Размер b | 40 мм |
| Размер H | 110 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Исполнение | Слева/справа |
| Вид крепления | с фиксатором |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Не содержит галогенов | нет |
| Вид защиты | IP30 |
| Защитная плёнка | нет |
| Коэффициент прочности | IK04 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |