

# Технический паспорт

## Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6154212



Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



**PVC** Поливинилхлорид

### Исходные данные

Артикульный номер	6154212
Тип	WDK HF10020RW
Обозначение 1	Крышка плоского угла
Производитель	OBO
Размер	10x20mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,365 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0225 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6154212



### Размеры



Длина	40 мм
Ширина	22 мм
Высота	10 мм
Размер a	40 мм
Размер H	20 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	10 x 20
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	10 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм