

Технический паспорт

Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6158617



Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6158617
Тип	WDK HF25025GR
Обозначение 1	Крышка плоского угла
Производитель	OBO
Размер	25x25mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,03 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6158617



Размеры



Длина	48 мм
Ширина	25 мм
Высота	25 мм
Размер a	48 мм
Размер Н	25 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	25 x 25
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	25 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм