


# Технический паспорт

## Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6158625



Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

### Исходные данные

Артикульный номер	6158625
Тип	WDK HF25040GR
Обозначение 1	Крышка плоского угла
Производитель	OBO
Размер	25x40mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1,905 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0556 кг CO2e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6158625



### Размеры



Длина	63 мм
Ширина	40 мм
Высота	25 мм
Размер a	63 мм
Размер Н	40 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	25 x 40
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	25 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм