

Технический паспорт

Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6192831



Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6192831
Тип	WDK HF40040RW
Обозначение 1	Крышка плоского угла
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	2,534 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0805 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6192831



Размеры



Длина	63 мм
Ширина	40 мм
Высота	40 мм
Размер a	63 мм
Размер Н	40 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40 x 40
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	40 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм