

Технический паспорт

Крышка плоского угла для короба тип WDK 60110

Артикульный номер: 6022332

OBO
BETTERMANN



Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6022332
Тип	WDK HF60110GR
Обозначение 1	Крышка плоского угла
Производитель	OBO
Размер	60x110mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	14,399 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3541 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка плоского угла для короба тип WDK 60110

Артикульный номер: 6022332

OBO
BETTERMANN

Размеры



Длина	149 мм
Ширина	110 мм
Высота	60 мм
Размер a	149 мм
Размер H	110 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 110
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Защитная пленка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-5 С
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм