


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6182100



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6182100 |
| Тип | WDK HI30045LGR |
| Обозначение 1 | Крышка внутреннего угла |
| Производитель | OBO |
| Размер | 30x45mm |
| Цвет | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 4 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,295 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0542 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6182100



Размеры



| | |
|----------|-------|
| Длина | 52 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 30 мм |
| Размер a | 52 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Исполнение | Фасонная деталь кожуха |
| Вид крепления | с фиксатором |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Не содержит галогенов | нет |
| Вид защиты | IP30 |
| Защитная плёнка | нет |
| Коэффициент прочности | IK04 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |
| Угловой диапазон макс. | 90 мм |
| Угловой диапазон мин. | 90 мм |