


Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 40060

Артикульный номер: 6162002



Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления
короба WDK. Фасонная деталь для соединения коробов с различными
поперечными сечениями, имеет боковую перфорацию.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).




PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

| | |
|---|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6162002 |
| Тип | WDK НК40060CW |
| Обозначение 1 | Колпачки Т-обр.и крест.секций |
| Производитель | OBO |
| Размер | 40x60mm |
| Цвет | кремовый; RAL 9001 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 2 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 9,801 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,1995 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Размеры



| | |
|-------------|--------|
| Длина | 190 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота | 40 мм |
| Размер a | 190 мм |
| Размер b | 63 мм |
| Размер H | 60 мм |

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 4060

Артикульный номер: 6162002



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Исполнение | Фасонная деталь кожуха |
| Вид крепления | с фиксатором |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| для размера короба | 40x60 |
| Глубина канала | 40 мм |
| Вид защиты | IP30 |
| Коэффициент прочности | IK04 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |