

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 40060

Артикульный номер: 6182925



Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления
короба WDK. Фасонная деталь для соединения коробов с различными
поперечными сечениями, имеет боковую перфорацию.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6182925
Тип	WDK НК40060LGR
Обозначение 1	Колпачки Т-обр.и крест.секций
Производитель	OBO
Размер	40x60mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	9,801 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2683 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	190 мм
Ширина	65 мм
Высота	40 мм
Размер a	190 мм
Размер b	63 мм
Размер H	60 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 4060

Артикульный номер: 6182925



Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40x60
Глубина канала	40 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C