


Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 40110

Артикульный номер: 6162029



Крышка Т-образной и крестообразной секций для изменения направления
короба WDK. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для
соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6162029
Тип	WDK НК40110CW
Обозначение 1	Колпачки Т-обр.и крест.секций
Производитель	OBO
Размер	40x110mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	18,882 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3812 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	272 мм
Ширина	110 мм
Высота	40 мм
Размер a	272 мм
Размер b	112 мм
Размер H	110 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 40110

Артикульный номер: 6162029



Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40 x 110
Глубина канала	40 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C