

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 60060

Артикульный номер: 6162207



Крышка Т-образной и крестообразной секций для изменения направления
короба WDK. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для
соединения коробов с различными поперечными сечениями.

Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).




PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6162207
Тип	WDK НК60060CW
Обозначение 1	Колпачки Т-обр.и крест.секций
Производитель	OBO
Размер	60x60mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	12,876 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2577 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	190 мм
Ширина	60 мм
Высота	60 мм
Размер a	190 мм
Размер b	65 мм
Размер H	60 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 60060

Артикульный номер: 6162207



Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 60
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C