


# Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для  
короба типа WDK 60090

Артикульный номер: 6162215



Крышка Т-образной и крестообразной секций для изменения направления  
короба WDK. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для  
соединения коробов с различными поперечными сечениями.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).




PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6162215
Тип	WDK НК60090CW
Обозначение 1	Колпачки Т-обр.и крест.секций
Производитель	OBO
Размер	60x90mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	16,992 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,3394 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

## Размеры



Длина	230 мм
Ширина	94 мм
Высота	60 мм
Размер a	230 мм
Размер b	94 мм
Размер H	90 мм

# Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для  
короба типа WDK 60090

Артикульный номер: 6162215



## Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 90
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C