

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 60150

Артикульный номер: 6183050



Крышка Т-образной и крестообразной секций для изменения направления
короба WDK. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для
соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6183050
Тип	WDK НК60150LGR
Обозначение 1	Колпачки Т-обр.и крест.секций
Производитель	OBO
Размер	60x150mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	26,831 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5437 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 60150

Артикульный номер: 6183050



Размеры



Длина	291 мм
Ширина	150 мм
Высота	60 мм
Размер a	291 мм
Размер b	155 мм
Размер H	150 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 150
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C