


Технический паспорт

Адаптер для трубы

Артикульный номер: 6193728



Трубный адаптер для перехода установочной трубы на канал WDK.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6193728
Тип	WDK НРС13025PW19
Обозначение 1	Адаптер для трубы
Обозначение 2	для трубы 19 мм
Производитель	OBO
Размер	15x27x50mm
Цвет	жемчужно-белый; RAL 1013
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,436 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0315 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Адаптер для трубы

Артикульный номер: 6193728



Размеры



Технические характеристики

Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C