


# Технический паспорт

Крышка Т-образной секции, для короба типа WDK 25040

Артикульный номер: 6161952



Крышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6161952
Тип	WDK НТ25040CW
Обозначение 1	Колпачок тройника
Производитель	OBO
Размер	25x40mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1,994 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0877 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка Т-образной секции, для короба типа WDK 25040

Артикульный номер: 6161952



## Размеры



Длина	83 мм
Ширина	40 мм
Высота	25 мм
Размер a	83 мм
Размер b	63 мм
Размер Н	40 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	25 x 40
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	25 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C