

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для короба типа WDK 40040
Артикульный номер: 6158544



Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления короба WDK. Фасонная деталь для соединения коробов с различными поперечными сечениями, имеет боковую перфорацию.




PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6158544
Тип	WDK HT40040GR
Обозначение 1	Колпачки Т-обр.и крест.секций
Производитель	ОВО
Размер	40x40mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	2,681 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0965 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Длина	83 мм
Ширина	40 мм
Высота	40 мм
Размер a	83 мм
Размер b	43 мм
Размер H	40 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для короба типа WDK 40040

Артикульный номер: 6158544



Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции для размера короба	нет 40 x 40
Глубина канала	40 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-5 С