

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 40040

Артикульный номер: 6182917



Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления
короба WDK. Фасонная деталь для соединения коробов с различными
поперечными сечениями, имеет боковую перфорацию.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6182917
Тип	WDK HT40040LGR
Обозначение 1	Колпачки Т-обр.и крест.секций
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	2,681 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1172 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDK 40040

Артикульный номер: 6182917



Размеры



Длина	83 мм
Ширина	40 мм
Высота	40 мм
Размер a	83 мм
Размер b	43 мм
Размер H	40 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40 x 40
Глубина канала	40 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C