

# Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для  
короба типа WDK 40040

Артикульный номер: 6192548



Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления  
короба WDK. Фасонная деталь для соединения коробов с различными  
поперечными сечениями, имеет боковую перфорацию.



PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                             | 6192548                             |
| Тип                                                           | WDK HT40040RW                       |
| Обозначение 1                                                 | Колпачки Т-обр.и крест.секций       |
| Производитель                                                 | OBO                                 |
| Размер                                                        | 40x40mm                             |
| Цвет                                                          | белоснежный; RAL 9010               |
| Материал                                                      | Поливинилхлорид                     |
| Минимальная единица продажи                                   | 4                                   |
| Единица расхода                                               | Шт.                                 |
| Масса                                                         | 2,681 кг                            |
| Единица веса                                                  | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от<br>колыбели до ворот | 0,0961 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для  
короба типа WDK 40040

Артикульный номер: 6192548



## Размеры



|          |       |
|----------|-------|
| Длина    | 83 мм |
| Ширина   | 40 мм |
| Высота   | 40 мм |
| Размер a | 83 мм |
| Размер b | 43 мм |
| Размер H | 40 мм |

## Технические характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Исполнение                        | Фасонная деталь кожуха |
| Вид крепления                     | с фиксатором           |
| Повышение живучести конструкции   | нет                    |
| для размера короба                | 40 x 40                |
| Глубина канала                    | 40 мм                  |
| Вид защиты                        | IP30                   |
| Коэффициент прочности             | IK04                   |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C                   |
| Диапазон рабочих температур мин.  | -5 C                   |