

Технический паспорт

Треугольная крышка

Артикульный номер: 6227269



Крышки в форме треугольника для монтажа на листовых лотках, лотках лестничного типа и для больших расстояний. Крепление осуществляется при помощи саморезов.
Болты не входят в комплект поставки.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6227269
Тип	WDRLU DF11166FT
Обозначение 1	Двускатная крышка
Обозначение 2	широкопр-я система 110 и 160
Производитель	OBO
Размер	600x3000x2mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	1086,933 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	24,231 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Треугольная крышка

Артикульный номер: 6227269



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	600 мм
Высота	98 мм
Толщина листа	2 мм
Размер В	600 мм
Размер Н	98 мм
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Вид крепления	навинчиваемый
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет