

# Технический паспорт

## Крышка

Артикульный номер: 6227360



Крышка для листовых и лестничных лотков для больших расстояний, высота боковой стенки которых составляет 110 и 160 мм. Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью. При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| A2 | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| 2B | без обработки, дообработанный  |

### Исходные данные

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6227360                              |
| Тип                                                        | WDRL 1116 20 A2                      |
| Обозначение 1                                              | Крышка с вращающ. фиксатором         |
| Обозначение 2                                              | Сис каб лот д.бол рас110 и 160       |
| Производитель                                              | OBO                                  |
| Размер                                                     | 200x3000                             |
| Цвет                                                       | цвета нержавеющей стали              |
| Материал                                                   | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)       |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный        |
| Стандарт поверхности                                       |                                      |
| Минимальная единица продажи                                | 3                                    |
| Единица расхода                                            | Метр                                 |
| Масса                                                      | 186,67 кг                            |
| Единица веса                                               | кг/100 м                             |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 9,9391 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

## Крышка

Артикульный номер: 6227360



### Размеры



|               |          |
|---------------|----------|
| Длина         | 3 000 мм |
| Ширина        | 200 мм   |
| Высота        | 13 мм    |
| Толщина листа | 1,5 мм   |
| Размер В      | 200 мм   |
| Размер Н      | 15 мм    |
| Размер L      | 3 000 мм |

### Технические характеристики

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Количество шпингалетов                   | 6 Сталь             |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции          | нет                 |
| Подходит для проволочного лотка          | нет                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да                  |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |